



Απλά κορυφαίο LED

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προστιθέτιμη τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ξεκούραστη διάχυτη επιφάνεια φωτός

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλά μεγέθη και επίπεδα φωτός
- Διατίθενται πολλά χρώματα φωτός
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Εφαρμογή


- Διάδρομοι
- Χώροι υγιεινής
- Αίθουσες αναμονής

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU




Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

-	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,0046 %
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Έγκριση και εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 (πρόσοψη IP40)
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Γενικές πληροφορίες	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα	
Χρώμα	White

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	No
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	No
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	No
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	No
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	No

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	220 έως 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	220 έως 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	220 έως 240 V V
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	220 έως 240 V V
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	220 to 240 V
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	220 to 240 V
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή ανοχής καλωδίων σε καύση	Τύπος οπτικού συστήματος
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή ανοχής καλωδίων σε καύση	Τύπος οπτικού συστήματος
	23W 220V D225 RD EU				
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	Όχι	F	650/30	110

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Order Code	Full Product Name	μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τύπος οπτικού συστήματος
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	Όχι	F	650/30	110
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	Όχι	F	650/30	110
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W	Όχι	F	650/30	110

Order Code	Full Product Name	μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τύπος οπτικού συστήματος
	220V L150 SQ EU				
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Όχι	F	650/30	110

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	86,00 lm/W	2000 lm
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
	220V D150 RD EU				
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	1900 lm
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	Αρχική ισχύς εισόδου
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	23 W

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	Αρχική ισχύς εισόδου
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	+/-10%	11 W
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	+/-10%	11 W
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	+/-10%	22 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	Αρχική ισχύς εισόδου
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150	+/-10%	11 W
SQ EU			

