



**Essential Smartbright
Waterproof** — это
элегантное и
компактное решение с
прочным корпусом во
всепогодном
исполнении с защитой
по классам **IP65** и
IK06, которое
отличается отличным
соотношением цены и
качества.

Essential Smartbright Waterproof

Essential Smartbright Slim Waterproof

Essential Smartbright Waterproof

Преимущества

- Элегантный и компактный
- Отличное соотношение цены и качества
- Простая установка

Характеристики

- Компактный дизайн
- Срок службы 20 тыс. часов
- Гарантия 2 года
- IP65, IK06
- Прилагаются аксессуары для монтажа

Применение

- Гаражи
- Офисы
- Жилые районы

Versions



Essential Smartbright Waterproof

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения	IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	PC
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	120

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	0.323 ; 0.35
Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Нач. коэффициент цветопередачи	>70
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Средний срок эксплуатации L80B50	15610 h
Средний срок эксплуатации L90B50	7330 h

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401735822	WT035C LED30/NW PSU GC CFW L1200	3000 lm	30 W
911401735832	WT035C LED37/NW PSU GC CFW L1500	3700 lm	35 W

Essential Smartbright Waterproof



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Август 13 – Данные для изменения