



Generasi baru lampu tabung LED PLC hemat energi

CorePro LED PLC

Philips CorePro LED PLC solusi peningkatan lampu ideal untuk lampu lama di beragam aplikasi pencahayaan umum. Jenis ini mengintegrasikan sumber cahaya LED ke faktor bentuk fluoresen tradisional untuk memberikan penghematan energi luar biasa dengan masa pakai lebih lama dua kali dari alternatif fluoresen.

Benefits

- Biaya operasional yang rendah berkat konsumsi energi yang lebih rendah dibanding lampu PLC konvensional, serta biaya perawatan rendah berkat masa pakai lebih lama 2-3 kali dibanding lampu konvensional
- Penggantian lampu ke lampu sederhana, penggunaan ulang alat yang ada tanpa modifikasi besar, menggunakan faktor bentuk PLC yang sama
- Cara tercepat dan termudah untuk meningkatkan lampu lama ke teknologi LED

Features

- Plastik anti pecah
- Kualitas cahaya tinggi, tanpa efek kedip atau stroboskopik
- Cahaya 100% instan
- Tutup ujung berputar
- Dengan pilihan 3000 K dan 4000 K

Application

- Lampu CorePro LED PLC adalah peningkatan ideal untuk pencahayaan bawah di beragam aplikasi. Termasuk area resepsionis, ruang rapat, koridor, dan lorong di aplikasi kantor, toko ritel, lokasi hospitality, dan rumah.


Warnings and Safety

- CATATAN: Efisiensi energi dan distribusi cahaya secara keseluruhan pada setiap pemasangan yang menggunakan lampu ini ditentukan berdasarkan desain pemasangan.

Versions



Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm
LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm
LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm
LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm
LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Label Efisiensi Energi (EEL)	A+
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Tegangan (Nom)	220-240 V
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Informasi Umum	
Nominal Masa Pakai (Nom)	30000 h
Siklus Sakelar	50000X
Teknis Lampu	
Indeks Renderasi Warna (Nom)	83
Llmf Di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Suhu	
T-Ambien (Maks)	35 °C
T-Ambien (Min)	-20 °C
T-Penyimpanan (Maks)	65 °C
T-Penyimpanan (Min)	-40 °C

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	11 kWh
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	11 kWh
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	11 kWh
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	9 kWh
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	9 kWh
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	9 kWh

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	TIDAK
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	TIDAK
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	salah

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	TIDAK
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	TIDAK
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	salah

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Daya (Terukur) (Nom)
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8.5 W
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8.5 W
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	8.5 W

Order Code	Full Product Name	Daya (Terukur) (Nom)
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6.5 W
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6.5 W
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	6.5 W

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	G24D-3
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	G24D-3
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	G24D-3

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	G24D-2
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	G24D-2
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	G24D-2

Teknis Lampu

		Suhu Warna		
		Kode	Terkorelasi	Fluks Cahaya
Order Code	Full Product Name	Warna	(Nom)	(Nom)
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	830	3000 K	950 lm

		Suhu Warna		
		Kode	Terkorelasi	Fluks Cahaya
Order Code	Full Product Name	Warna	(Nom)	(Nom)
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	840	4000 K	1000 lm

CorePro LED PLC

Order Code	Full Product Name	Kode Warna	Suhu Warna	
			Terkorelasi (Nom)	Fluks Cahaya (Nom)
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	865	6500 K	1000 lm
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	830	3000 K	650 lm

Order Code	Full Product Name	Kode Warna	Suhu Warna	
			Terkorelasi (Nom)	Fluks Cahaya (Nom)
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	840	4000 K	700 lm
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	865	6500 K	700 lm

Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	75 °C
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	75 °C
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	75 °C
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	65 °C
929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	65 °C
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	65 °C

