



Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil LED PLC aydınlatması

CorePro LED PLC

Philips CorePro LED PLC, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre eder. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında geleneksel aydınlatmadan LED teknolojisine geçiş yapmak için ideal çözümdür: Temel aydınlatma gereksinimlerini karşılar, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde düşürülmüş çalıştırma maliyeti
- Geleneksel lambalara oranla 2-3 kat daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut kompakt floresan aydınlatmasından LED teknolojisine geçiş için en hızlı ve en kolay yol; tamamen güvenli ürün ve kurulum işlemi

Özellikler

- Kırılmayan plastik
- Yüksek ışık kalitesi, titreşimsiz veya stroboskopik efektsiz
- Anında %100 ışık
- Döner uç kapakları
- 3000 K ve 4000 K model seçenekleri

Uygulama

- CorePro LED PLC lambalar, çeşitli uygulamalardaki yukarıdan aydınlatmalar için ideal bir yükseltmedir. Bunlara resepsiyon alanları, toplantı odaları, ofislerdeki koridorlar ve holler, perakende mağazalar, konaklama yerleri ve ev uygulamaları dahildir

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişiklik gösterebilir


CorePro LED PLC

Versions



G24q-1

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

CorePro LED PLC

Onay ve Uygulama

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa 5 kWh

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 30000-80000 Hz

Voltaj (Nom) 20-50 V

Güç (Nom) 4,5 W

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G24Q-1

Nominal Kullanım Ömrü (Nom) 30000 h

Anahtar Döngüsü 50000X

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom) 120°

Renksel Geriverim İndeksi (Nom) 83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki

Llmf (Nom)

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Biçimi Tüp, tek uçlu

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks) 35 °C

Ortam Sıcaklığı (Min) -20 °C

Muhafaza Maksimum (Nom) 60 °C

Depolama (Maks) 65 °C

Depolama (Min) -40 °C

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	830	3000 K	475 lm
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	840	4000 K	500 lm

