



SÉRIE **BOLLARDS** ET COLONNES LUMINEUSES

Sommaire produit et information technique >>





OV2 OV1 OVB CALB1 CALB2 BD8G DOSB1 CANDB1 BOR80-W BOR80-DSH BOR80

SÉRIE BOLLARDS ET COLONNES LUMINEUSES

L'art de choisir les styles / Bollards et Colonnes Lumineuses ajoutent une touche de raffinement et d'originalité à n'importe quel design. Ils complètent une configuration serrée d'éléments architecturaux pour créer un effet harmonieux faisant en sorte qu'un projet soit unique. Ils sont parfaitement adaptés pour embellir et améliorer le confort des parcs, trottoirs, sites récréatifs et voie d'accès des immeubles.







SOUPLESSE DES DÉTAILS ET DU DESIGN

Apprécies pour leur élégance, Bollards et Colonnes Lumineuses de Philips Lumec sont rapidement devenus un classique, sinon l'indispensable du design. Indépendamment de l'emplacement, les gens sont impressionnés par la façon dont ces luminaires mélangent style attrayant, construction robuste et facilité d'entretien. Avec les différents modèles disponibles, les décideurs disposent d'un vaste choix. Nos Bollards et Colonnes Lumineuses présentent des styles pouvant se marier aux décors tant traditionnels que contemporains.

INTÉGRATION D'UN STYLE POLYVALENT

Créés pour s'adapter à l'architecture, les luminaires de la série Bollards et Colonnes Lumineuses se distinguent par leur design ingénieux, leurs matériaux de qualité et leur construction robuste. En plus d'offrir une vaste gamme de modèles adaptés à différentes configurations, certains produits Bollards et Colonnes Lumineuses ont été spécialement conçus pour s'harmoniser avec les autres familles de produits Philips Lumec, permettant ainsi aux décideurs de créer des environnements extérieurs parfaitement intégrés visuellement.



AVANTAGES

- À l'échelle des piétons.
 - Facilité d'entretien, construction robuste et durable.
 - Des centaines de combinaisons possibles pour compléter un projet ou une famille de produits.
 - Performances photométriques de pointe.
 - Disponibilité de différents blocs lumineux et sources lumineuses.
-




BOLLARD/OVB

SÉRIE OVALE



LUMINAIRES

Conforme aux normes UL 1598 et CSA C22.2 n° 250.0-08.



SPÉCIFICATIONS

Toit

Couvercle en aluminium moulé (356).

Corps

Tube d'aluminium (6061-T6) extrudé elliptique de 5 po (127 mm) par 3 1/2 po (89 mm) à paroi de 0,25 po (6,4 mm), assemblé mécaniquement au tenon de la semelle d'ancrage par 4 boulons à la base de la borne, deux positions sont disponibles:

Ancre en surface : Un cache-base dissimule la semelle et les boulons.

Ancre enfoui : La semelle et les boulons d'ancrage sont situés à 4 1/2 po (114 mm) sous le niveau apparent du sol.

Lentille

Lentille elliptique en acrylique transparent à fini satin avec cannelure intérieure.

6LEDA/6LEDB/6LEDG/6LEDR/6LEDW Lampe

Diodes électroluminescentes (DEL) de 6 W.

Régulateur

Facteur de puissance de 90 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement: 50 à 60 kHz. Seuil d' amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

Dispositif d'accès

Quatre vis intégrées à la base du corps de la borne donnent accès à l'intérieur du luminaire et à la lampe.

Base cover

Composé d'une pièce en aluminium moulée (356), de forme elliptique, retenu au corps par deux vis de pression. Quincaillerie en acier inoxydable.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS LUMINAIRE	FINI ¹	
OV8	6LEDB (bleu) 6LEDE (rouge) 6LEDW (blanc)	120 208 240	PH (cellule photoélectrique)	BE2/TX	GN8/TX
			VPA (Vandalproof hardware)	BE6/TX	GY3/TX
				BE8/TX	RD2/TX
				BG2/TX	RD4/TX
				BK/TX	WH/TX
				BR/TX	NP
				GN/TX	TG
				GN4/TX	TS
				GN6/TX	

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

EXEMPLE DE COMMANDE


PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS LUMINAIRE	FINI	
ECLW	6LEDB	120	VPA	NP	

COLONNE LUMINEUSE/OV1


SÉRIE OVALE

LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



SEMELLE D'ANCRAGE



Cercle de boulonnage : 7 1/2 po (191 mm)
C.B. possible : 7 po à 8 po (178 mm à 203 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 3/4 po x 20 po (19 mm Ø X 508 mm), 4 écrous et 4 rondelles.

Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

SPÉCIFICATIONS

Luminaire

Bâti en aluminium moulé (356) elliptique de 5 po (127 mm) par 3 1/2 po (89 mm) à paroi de 0,188 po (4,7 mm).

Lentille

Lentille elliptique en acrylique transparent à fini satin avec cannelure intérieure. Assemblée mécaniquement au bâti.

Régulateur

Facteur de puissance de 90 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement : 50 à 60 kHz. Seuil d'amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

Fût

Composé d'un tube d'aluminium (6061-T6) extrudé elliptique de 5 po (127 mm) sur 3 1/2 po (89 mm) à paroi de 0,250 po (6,4 mm) soudé au bas et au-dessus de la semelle d'ancrage.

Cache-base

Composé de deux pièces d'aluminium moulées (356), de forme elliptique, fixé mécaniquement entre elles par deux vis. L'ensemble est retenu au fût par deux vis de pression. Quincaillerie en acier inoxydable.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE


PRODUIT	LAMPE	TENSION	HAUTEUR DE COLONNE (pi)		OPTIONS LUMINAIRE	FINI ¹	
OV1	6LEDB (bleu)	120	3.5	11.5	PH (cellule photoélectrique) VPA (quincaillerie anti-vandalisme)	BE2/TX	GN8/TX
	6LEDE (rouge)	208	4	12		BE6/TX	GY3/TX
	6LEDW (blanc)	240	4.5	12.5		BE8/TX	RD2/TX
			5	13		BG2/TX	RD4/TX
			5.5	13.5		BK/TX	WH/TX
			6	14		BR/TX	NP
			6.5	14.5		GN/TX	TG
			7	15		GN4/TX	TS
			7.5	15.5		GN6/TX	
			8	16			
			8.5	16.5			
			9	17			
			9.5	17.5			
			10	18			
			10.5	18.5			
			11				

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	HAUTEUR DE COLONNE (pi)	OPTIONS LUMINAIRE	FINI
OV1	6LEDB	208	12	PH	NP

EXEMPLES D'ASSEMBLAGE




COLONNE LUMINEUSE/OV2


SÉRIE OVALE

LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



SEMELLE D'ANCRAGE



Cercle de boulonnage : 10 1/2 po Ø (267 mm)
C.B. possible : 9 1/2 po À 11 1/2 po (267 mm À 292 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 3/4 po x 20 po (19 mm Ø X 508 mm),
4 écrous et 4 rondelles.

Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

SPÉCIFICATIONS

Luminaire

Bâti en aluminium moulé (356) elliptique de 7 po (178 mm) par 5 po (127 mm) à paroi de 0,188 po (4,7 mm) avec grille de protection en aluminium extrudé. Munie d'une ouverture d'entretien de 4 1/2 po par 6 po (114 x 152 mm) avec couvercle d'aluminium encastré, résistant aux intempéries.

Lentille

Lentille elliptique en acrylique transparent à fini satin avec cannelure intérieure. Assemblée mécaniquement au bâti.

Ballast

Facteur de puissance de 90 %. Seuil d'amorçage de la lampe : -20 °F (-30°C). Assemblage sur platine amovible avec fiche à débranchement rapide.

Fût

Composé d'un tube d'aluminium (6061-T6) extrudé elliptique de 7 po (178 mm) sur 5 po (127 mm) à paroi de 0.250 po (6,4 mm) soudé au bas et au-dessus de la semelle d'ancrage.

Cache-base

Composé de deux pièces d'aluminium moulées (356), de forme elliptique, fixé mécaniquement entre elles par deux vis. L'ensemble est retenu au fût par deux vis de pression. Quincaillerie en acier inoxydable.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	PARTIE LUMINEUSE (pi)	HAUTEUR DE COLONNE (pi)	OPTION LUMINAIRE	FINI ¹
OV2	70 MH ²	120	LH3	6 ³	PH (cellule photoélectrique)	BE2/TX
			LH4	6.5 ³		GN8/TX
			4.5	7 ⁴		BE6/TX
			LH5	7.5 ⁴		GY3/TX
			LH6	8 ⁵		BE8/TX
				8.5 ⁵		RD2/TX
				9		BG2/TX
				9.5		RD4/TX
				10		BK/TX
				10.5		WH/TX
				11		BR/TX
				11.5		NP
				12		GN/TX
				12.5		TG
				13		GN4/TX
				13.5		TS
						GN6/TX

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

² Lampe PAR30 faisceau étroit de 70 W (non incluse).

³ Applicable avec une section lumineuse LH3 seulement.

⁴ Applicable avec une section lumineuse LH3 ou LH4 seulement.


⁵ Applicable avec une section lumineuse LH3, LH4 ou LH5 seulement.

⁶ Porte d'accès inférieure non incluse dans les colonnes de moins de 8,5 pieds.

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	PARTIE LUMINEUSE (pi)	HAUTEUR DE COLONNE (pi)	OPTION LUMINAIRE	FINI
OV2	70 MH	120	LH4	14	PH	NP

EXEMPLES D'ASSEMBLAGE




OV2





LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



Cercle de boulonnage:
5 1/2 po (140 mm)

C.B. possible:
4 3/8 po à 6 po
(111 mm à 152 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,
3/8 po x 12 po (10 mm Ø X 305 mm),
4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace
entre la semelle et la base de béton.

SPÉCIFICATIONS

Toit

Couvercle en aluminium (356) moulé.

Lentille

En acrylique clair.

Base

Faite en aluminium moulé (356), assemblée mécaniquement à la semelle d'ancrage.

Options bollard

Grille plaquée en acier inoxydable. Également offerte en option plaquée cuivre.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

Quincaillerie

Visserie extérieure en acier inoxydable. Garnitures et joints d'étanchéité en éthylène-propylène EPDM et/ou en silicone.

Ballast / DHI

Facteur de puissance de 98 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement : 50 Hz à 60 Hz. Seuil d'amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

Ballast / 6LEDA/6LEDB/6LEDG/6LEDR/6LEDW|

Lampe

Diodes électroluminescentes (LED) de 6 W.

Régulateur

Facteur de puissance de 90 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement : 50 Hz à 60 Hz. Seuil d'amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
CALB1	50 MH	120	PH (cellule photoélectrique) VPA (quincaillerie antivandalisme)	BE2/TX	GN8/TX
	70 MH	208		BE6/TX	GY3/TX
	35 HPS	240		BE8/TX	RD2/TX
	50 HPS	277		BG2/TX	RD4/TX
	70 HPS	347		BK/TX	WH/TX
	18 CF			BR/TX	NP
	26 CF			GN/TX	TG
	32 CF			GN4/TX	TS
	42 CF			GN6/TX	
	6LEDB (bleu)	120			
	6LEDE (rouge)	208			
	6LEDW (blanc)	240			

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.


> Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W),
fluorescent compact triple tube (lampe non incluse)

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
CALB1	50 HPS	240	PH-VPA	BE2/TX

LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



Cercle de boulonnage:
5 1/2 po (140 mm)

C.B. possible:
4 3/8 po à 6 po (111 mm à 152 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,
3/8 po x 12 po (10 mm ϕ X 305 mm),
4 écrous et 4 rondelles.

Important : Ne pas obstruer l'espace
entre la semelle et la base de béton.

SPÉCIFICATIONS

Toit

Couvercle en aluminium (356) moulé.

Lentille

En acrylique fini satin.

Louvres

En aluminium moulé (356), assemblées mécaniquement.

Base

Faite en aluminium moulé (356), assemblée mécaniquement à la semelle d'ancrage.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

Quincaillerie

Visserie extérieure en acier inoxydable. Garnitures et joints d'étanchéité en éthylène-propylène EPDM et/ou en silicone.

Ballast / DHI

Facteur de puissance de 98 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement : 50 Hz à 60 Hz. Seuil d'amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

Ballast / 6LEDA/6LEDB/6LEDG/6LEDR/6LEDW

Lampe

Diodes électroluminescentes (LED) de 6 W.

Régulateur

Facteur de puissance de 90 %. Dispositif d'allumage électronique; gamme de fonctionnement : 50 Hz à 60 Hz. Seuil d'amorçage de la lampe : -40 °F (-40 °C). Assemblage sur platine avec fiche à débranchement rapide.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
CALB2	50 HM	120	PH (cellule photoélectrique) VPA (quincaillerie antivandalisme)	BE2/TX	GN8/TX
	70 HM	208		BE6/TX	GY3/TX
	35 HPS	240		BE8/TX	RD2/TX
	50 HPS	277		BG2/TX	RD4/TX
	70 HPS	347		BK/TX	WH/TX
	18 CF			BR/TX	NP
	26 CF			GN/TX	TG
	32 CF			GN4/TX	TS
	42 CF			GN6/TX	
	6LEDB (bleu)	120			
	6LEDE (rouge)	208			
	6LEDW (blanc)	240			

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

> Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W),
fluorescent compact triple tube (lampe non incluse)

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
CALB2	50 HPS	240	PH-VPA	BE2/TX


CANDB

SÉRIE CANDELA




LUMINAIRES


Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



CANDB1





CANDB2



CANDB3

LUMINAIRES

Conforme aux normes UL 1598 et CSA C22.2 n° 250.0-08.



CANDB1M-CNB-M détails d'ancrage

(A) 1 orifice 2 po (51 mm) Ø pour filerie.

(B) 4 trous oblong 1/2 po x 1 po (13 mm x 25 mm) pour ancrage

Boîte de jonction horizontale de 2 po x 3 po (51 mm x 76 mm) et 4 boulons d'ancrage de 3/8 po Ø (9,5 mm) non inclus.


> Boîte de jonction octogonale de 4 po (102 mm) non recommandée.

> Boîte de jonction carrée de 4 po (102 mm) recommandée.

Important:

Le mur doit comporter les éléments nécessaires à la fixation par boulons.

SEMELLE D'ANCRAGE



Détails d'ancrage


CAND1, CAND2, CAND3 et CAND4

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,

3/8 po x 12 po (10 mm Ø X 305 mm),

4 écrous et 4 rondelles.

Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.



Cercle de boulonnage:

5 1/2 po (140 mm)

C.B. possible:

4 3/8 po à 6 po

(111 mm à 152 mm)

SPÉCIFICATIONS

Toît

Fait d'aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement au luminaire.

Cage

Composée de quatre tiges de 0,840 po (21 mm) de diamètre extérieur en aluminium moulé (356) et assemblées mécaniquement au bâti.

Système de fermeture

Deux vis situées sur le bâti permettent un accès à l'intérieur du luminaire et à la lampe.

Bâti

En aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement à la base.

Louvres

En aluminium moulé (356), assemblées mécaniquement.

Philips Lumec se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques de ses produits dans le cadre de son programme permanent de développement, et ce, sans préavis. Pour la dernière mise à jour, consultez www.lumec.com.

SPÉCIFICATIONS (suite)

Quincaillerie

Visserie extérieure en acier inoxydable. Garnitures et joints d'étanchéité en éthylène-propylène EPDM et/ou en silicone.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM B117 après essais en laboratoire.

CANDB1, CANDB2, CANDB3 et CANDB4

Base

En aluminium de 4 1/2 po (114 mm) de diamètre extérieur, soudée au cache-base.

Cache-Base

En aluminium moulé (356), retenu mécaniquement à la semelle d'ancrage.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	SYSTÈME OPTIQUE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
CANDB1	50 HM, médium	FRN	120	DE ⁴	BE2/TX	GN8/TX
CANDB2	70 HM, médium	FRNB	208	DR ⁵	BE6/TX	GY3/TX
CANDB3	100 HM, médium	RR3	240	GFI ⁶	BE8/TX	RD2/TX
CANDB4		RR3MD	277	GT ⁷	BG2/TX	RD4/TX
CANDB1M-CN8-M ²	35 SHP, médium	RR5	347	PH7 ⁸	BK/TX	WH/TX
	50 SHP, médium			VPA ⁹	BR/TX	NP
	70 SHP, médium			H ¹⁰	GN/TX	TG
	100 SHP, médium				GN4/TX	TS
	18 CF ³				GN6/TX	
	26 CF ³					
	32 CF ³					
	42 CF ³					

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

² Ballast à distance.

³ Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W), fluorescent compact triple tube (lampe non incluse).

⁴ DE : Fût enfoui dans le sol.

⁵ DR : Prise électrique double (120 V seulement).

⁶ GFI : Prise double avec détecteur de fuite à terre. (120 V seulement).

⁷ GT : Toit lumineux.

⁸ PH7 : Cellule photoélectrique.

⁹ VPA : Vis anti-vandale.

¹⁰ H : Hauteur variable, de 15 po (380 mm) à 48 po (1220 mm), par intervalle de 1 po (25 mm). Le ballast est à distance jusqu'à 24 po (610 mm).

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	SYSTÈME OPTIQUE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
CANDB1	70 MH	RR3	120	DR	NP


DOSB1

SÉRIE DOMUS




LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



DOSB1

SEMELLE D'ANCRAGE




Cercle de boulonnage

5 1/2 po (140 mm)

C.B. possible :

de 4 3/8 po à 6 po
(111 mm à 152 mm)



Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier
3/8 po x 12 po (10 mm ø X 305 mm),
4 écrous et 4 rondelles.

Important : Ne pas obstruer l'espace
entre la semelle et la base de béton.

SPÉCIFICATIONS

- Toit**
Doit être fait en aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement.
- Bâti**
De forme ronde en aluminium moulé (356), c/a une louvre, soudé à la base.
- Ballast**
Facteur de puissance élevé de 90%. Assemblé sur une platine démontable et muni de fiche débrochable.
- Base**
Faite en aluminium, 5 po (127 mm) ronde, soudée au cache base.
- Cache-base**
Fait en aluminium moulé (356), retenu mécaniquement à la semelle d'ancrage.
- Fini**
Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
DOSB1	35 MH	120	PH7 (cellule photoélectrique) VPA (Vis anti-vandale)	BE2/TX	RD2/TX
	50 MH	208		BE6/TX	RD4/TX
		240		BE8/TX	WH/TX
	35 HPS	277		BG2/TX	NP
	50 HPS	347		BK/TX	TG
				BR/TX	TS
	18 CF			GN/TX	
	26 CF			GN4/TX	
	32 CF			GN6/TX	
		120		GN8/TX	
	20W16LED4K	208		GY3/TX	
	30W16LED4K	240			
		277			

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.
> Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W),
fluorescent compact triple tube (lampe non incluse).


EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
DOSB1	50 MH	120	PH7	BE2/TX




LUMINAIRES

Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.



SEMELLE D'ANCRAGE



Cercle de boulonnage:


5 1/2 po (140 mm)

C.B. possible:

from 4 3/8 po à 6 po
(111 mm à 152 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,
3/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre
la semelle et la base de béton.



SPÉCIFICATIONS

Cage

Fait en aluminium moulé (356), assemblée mécaniquement au bâti.

Globe

En polycarbonate opalin moulé par injection sans joint apparent. Le globe est assemblé mécaniquement sur le système de fermeture.

Accès pour l'entretien

Quatre vis situées sur le bâti permettent un accès à l'intérieur du luminaire et à la lampe.

Base

Fait en aluminium de 8 po (203 mm) de diamètre extérieur et 1/8 po (3 mm) de paroi, assemblée mécaniquement à la plaque d'ancrage.

Quincaillerie

Toute la visserie accessible de l'extérieur sera en acier inoxydable. Toutes les garnitures et les joints d'étanchéité sont en éthylène propylène EPDM et/ou en silicone.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM D2247 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
BD8G	50 MH, médium	120	DE	BE2/TX	GN8/TX
	70 MH, médium	208	DR	BE6/TX	GY3/TX
	100 MH, médium	240	FS	BE8/TX	RD2/TX
		277	GFI	BG2/TX	RD4/TX
	35 HPS, médium	347	PH7	BK/TX	WH/TX
	50 HPS, médium	480	VPA	BR/TX	NP
	70 HPS, médium			GN/TX	TG
	100 HPS, médium			GN4/TX	TS
	18 CF			GN6/TX	
	26 CF				
	32 CF				
	42 CF				

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

> DE: Fût enfoui dans le sol

> DR: Prise (120 V seulement)

> FS: Fusible (Contacter Philips Lumec)

> GFI: Prise double avec détecteur de fuite à terre (120 V seulement)

> PH7: Cellule Photoélectrique

> VPA: Vis anti-vandale

> Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W),
fluorescent compact triple tube (lampe non incluse).

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
BD8G	70 MH	240	PH7	BE6/TX


BOR80

SÉRIES




LUMINAIRES


Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.




BOR80



BOR80-TBC1




BOR80-TBC2



BOR80-W

SEMELLE D'ANCRAGE




Cercle de boulonnage
12 1/2 po (318 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,
5/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre
la semelle et la base de béton.

BOR80 / BOR80-TBC1 / BOR80-TBC2



Cercle de boulonnage:
5 1/2 po (140 mm)
C.B. possible:
from 4 3/8 po à 6 po
(111 mm à 152 mm)

Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier,
3/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre
la semelle et la base de béton.

BOR80-W

SPÉCIFICATIONS

Toit

Fait aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement.

Globe

En polycarbonate opalin moulé par injection sans joint apparent. Le globe est assemblé mécaniquement sur le système de fermeture.

Louvres

Fait aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement.

BOR80 / BOR80-TBC

Base

Fait en aluminium moulé (356), munie d'une plaque d'ancrage intégrée et d'une ouverture de 4 po x 9 po (102mm x 229mm) dont le centre est à 21 po (533mm) du sol, complet avec une porte étanche en aluminium moulé (356) et une borne de mise à la terre en cuivre assemblée en usine.

BOR80-W

Base

Fait en aluminium, de 6 5/8 po (168mm) de diamètre extérieur, soudée au cache-base.

Cache-écrou

Fait en aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement avec des vis en acier inoxydable.

Quincaillerie

Visserie extérieure en acier inoxydable. Garnitures et joints d'étanchéité en éthylène-propylène EPDM et/ou en silicone.

Fini

Traitement chimique par immersion à chaud. Revêtement de poudre de polyester Lumital^{MD}. Excellente résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244 et aux brouillards salins selon la norme ASTM B117 après essais en laboratoire.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹
BOR80 BOR80-W	50 MH, médium	120	BCH1 ○ 1 chain handle	BE2/TX GN8/TX
	70 MH, médium	208	BCH2 ○ 2 chain handles at 180 °	BE6/TX GY3/TX
	100 MH, médium	240	BCH2A ○ 2 chain handles at 90 °	BE8/TX RD2/TX
		277	BCH3 △ 3 chain handles at 120 °	BG2/TX RD4/TX
	35 HPS, médium	347	BCH3B ○ 3 chain handles at 90 °	BK/TX WH/TX
	50 HPS, médium	480	BCH4 ○ 4 chain handles	BR/TX NP
	70 HPS, médium			GN/TX TG
	100 HPS, médium			GN4/TX TS
	18 CF		TBC1	GN6/TX
	26 CF		TBC2	
	32 CF		DR	
	42 CF		FS GFI PH7 VPA	

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

> Douille : GX24Q-2 (18 W), GX24Q-3 (26 ou 32 W), GX24Q-4 (42 W), fluorescent compact triple tube (lampe non incluse).

> TBC1 et TBC2: Cache-base décoratif.

> DR: Prise (120 V seulement).

> FS: Fusible (Contacter Philips Lumec).

> GFI: Prise double avec détecteur de fuite à terre (120 V seulement)

> PH7: Photoelectric cell

> VPA: Vandal proof screw

> H: Variable height, from 15" (380 mm) to 48" (1220 mm), in 1" (25 mm)

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	LAMPE	TENSION	OPTIONS BOLLARD	FINI
BOR80	70 MH	240	FS-TBC1	BK-TX


BOR-DSH

SÉRIES NON-LUMINEUX




LUMINAIRES


Conforme aux normes **UL 1598** et **CSA C22.2 n° 250.0-08**.




BOR80-DSH



BORAM6-DSH




BORAM8-DSH



BOR61-DSH


SEMELLES D'ANCRAGE



Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 5/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

Cercle de boulonnage
12 1/2 po (318 mm)




Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 5/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

Cercle de boulonnage
10 1/2 po (267 mm)
C.B. possible:
de 8 3/4 po à 11 po
(222 mm à 279 mm)


BOR80-DSH / BORAM6-DSH



Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 5/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

Cercle de boulonnage
12 1/2 po (267 mm)
C.B. possible:
de 10 3/4 po à 13 po
(273 mm à 330 mm)



Détails d'ancrage

Livré avec 4 boulons d'ancrage en acier, 5/8 po x 12 po, 4 écrous et 4 rondelles.
Important : Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.

Cercle de boulonnage
12 1/2 po (267 mm)
C.B. possible:
de 10 3/4 po à 13 po
(273 mm à 330 mm)

BORAM8-DSH / BOR61-DSH

SPÉCIFICATIONS

Élément décoratif

Sphère soudée faite en aluminium moulé (356).

BOR80-DSH

Base

Fait en aluminium moulé (356), munie d'une plaque d'ancrage intégrée et d'une ouverture de 4 po x 9 po (102 mm x 229 mm) dont le centre est à 21 po (533 mm) du sol, complet avec une porte étanche en aluminium moulé (356) et une borne de mise à la terre en cuivre assemblée en usine.

Cache-écrou

Fait en aluminium moulé (356), assemblé mécaniquement avec des vis en acier inoxydable.

BORAM6-DSH

Base

Faite d'un tube en aluminium extrudé (6061-T6) rond de 6 5/8" (168 mm) avec une épaisseur de paroi de 0.135 po (3.4 mm), soudée à la partie supérieure et inférieure de la semelle d'ancrage.

Cache-base

En aluminium moulé (356) de forme ronde en deux sections, assemblé mécaniquement avec des vis en acier inoxydable.

BORAM8-DSH / BOR61-DSH

Base

Faite d'un tube en aluminium extrudé (6061-T6) rond de 8 5/8 po (218 mm) avec une épaisseur de paroi de 0.148 po (3.8 mm), soudée à la partie supérieure et inférieure de la semelle d'ancrage.

Cache-base

En aluminium moulé (356) de forme ronde en deux sections, assemblé mécaniquement avec des vis en acier inoxydable.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	OPTIONS BOLLARD	FINI ¹	
BOR80-DSH BORAM6-DSH BORAM8-DSH BOR61-DSH	BCH1  1 poignée	BE2/TX	GN8/TX
	BCH2  2 poignées à 180 °	BE6/TX	GY3/TX
	BCH2A  2 poignées à 90 °	BE8/TX	RD2/TX
	BCH3  3 poignées à 120 °	BG2/TX	RD4/TX
	BCH3B  3 poignées à 90 °	BK/TX	WH/TX
	BCH4  4 chain handles	BR/TX	NP
	TBC1	GN/TX	TG
	TBC2	GN4/TX	TS
	DR		
	FS		
	GFI		
	PH7		
	VPA		

¹ Se reporter à la carte de couleurs Philips Lumec.

> DR: Prise (120 V seulement).

> GFI: Prise double avec détecteur de fuite à terre (120 V seulement)

> VPA: Vis anti-vandale.

EXEMPLE DE COMMANDE

PRODUIT	OPTIONS BOLLARD	FINI
BORAM6-DSH	FS-TBC1	BKTX



»
LUMINAIRE > OV2



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Bollards-light-col_Series_fr_eng_2013-03 03/13

Philips Éclairage
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873
Tel. : 855-486-2216

www.philips.com/luminaires

Philips Éclairage
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Tel. : 855-486-2216

www.philips.com/luminaires