



Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO

24" Open Aluminum (HPS Design) Reflector, 1 Lamp 400wPSMH, Lamp Position 5

24" Open Aluminum (HPS Design) Reflector, 1 Lamp 400wPSMH, Lamp Position 5

Le luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO comprend des réflecteurs en aluminium repoussé ouverts pour un rendement maximal dans les applications d'usage général comme les commerces de détail, les établissements d'enseignement et les entreprises.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	PS
Watts de la lampe	400
Code de l'enveloppe de la lampe	BT/ED/E-37
Quantité de lampes	1
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Suspendu
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277/347/480 V

Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	24 in
Forme	Rond
Données de produit	
Nom du produit de la commande	24" Open Aluminum (HPS Design) Reflector, 1 Lamp 400wPSMH, Lamp Position 5
Catalog Number	HBO400P-A24S P5
Code de commande	HBO400P-A24S P5
Catalog Number Description	24" Open Aluminum (HPS Design) Reflector, 1 Lamp 400wPSMH, Lamp Position 5

Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO

Numéro de matériau (12NC)	DAY00002822
---------------------------	-------------

