



SofTrace encastré DEL

2x4 Tunable White, 4400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth)

2x4 Tunable White, 4400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth)

Les luminaires DEL SofTrace redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|------------------------------------|----------|
| Température de couleur | 6500K |
| IRC | 80 |
| Type de distribution photométrique | Direct |
| Montage | Encastré |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|--------------------|
| Watts à l'entrée de la lampe | 40 |
| Tensions | 120/277/347/UNIV V |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Format du luminaire | 2 ft x 4 ft |
| Forme | Rectangulaire |

| Rendement initial (conforme aux normes CEI) | |
|---|------|
| Lumens du luminaire | 4400 |

| Données de produit | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | 2x4 Tunable White, 4400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth) |
| Catalog Number | 2STG44L8TW-4-D-UNV-DTW |
| Code de commande | 2STG44L8TW-4-D-UNV-DTW |
| Catalog Number Description | 2x4 Tunable White, 4400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth) |
| Numéro de matériau (12NC) | DAY70000448 |