



# OptiVision

## MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Haz ancho

Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

### Datos del producto

| Información general                        |                        |                                                   |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Código de familias de lámparas             | MHN-LA [MASTER MHN-LA] | Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -                    |
| Número de unidades de equipo               | -                      | Temperatura de color correlacionada (Nom)         | 4200 K               |
| Equipo                                     | -                      | Índice de reproducción cromática (IRC)            | >80                  |
| Código de gama de producto                 | MVP507 [OPTIVISION]    | Color de la fuente de luz                         | 842 blanco neutro    |
| Escalera de valor                          | Avanzada               | Tipo de cubierta óptica                           | Cristal plano        |
| Marca CE                                   | Sí                     | Apertura del haz de luz de la luminaria           | -                    |
| Período de garantía                        | 1 años                 | Tipo de óptica exterior                           | Haz ancho            |
| Marca de inflamabilidad                    | -                      | Operativos y eléctricos                           |                      |
| Certificado ENEC                           | -                      | Tensión de entrada                                | 400 V                |
| Conforme con EU RoHS                       | Sí                     | Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz          |
| Datos técnicos de la luz                   |                        | Consumo de energía                                | 2.000 W              |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar | -                      | Conexión                                          | Conector de tornillo |

|       |   |
|-------|---|
| Cable | - |
|-------|---|

Temperatura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -30 °C a +35 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Regulable                | No |
| Interfaz de control      | -  |
| Flujo luminoso constante | No |

Mecánicos y de carcasa

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa           | Aluminio                     |
| Material del reflector           | Aluminio                     |
| Material óptico                  | Aluminio                     |
| Material del cierre óptico/lente | -                            |
| Fixation material                | Acero                        |
| Color de la carcasa              | Aluminio                     |
| Dispositivo de montaje           | Anclaje de montaje ajustable |
| Forma del cierre óptico/lente    | -                            |
| Acabado de cierre óptico/lente   | -                            |
| Altura global                    | 386 mm                       |
| Área de proyección efectiva      | 0,16 m²                      |

Aprobación y aplicación

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo] |
| Surge Protection (Common/Differential)        | -                                   |
| Sustainability rating                         | -                                   |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I                   |

Condiciones de aplicación

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nivel máximo de atenuación | No aplicable |
|----------------------------|--------------|

Datos de producto

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | MVP507 MHN-LA2000W/842 400V<br>WB SI |
| Nombre completo del producto               | MVP507 MHN-LA2000W/842 400V<br>WB SI |
| Full EOC                                   | 871155915196000                      |
| Código de pedido                           | 15196000                             |
| Código 12NC                                | 910400184612                         |
| Cantidad por paquete                       | 1                                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711559151960                        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                                    |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711559151960                        |

Plano de dimensiones



