

TBH375 Sportstättenleuchte

TBH375 2xTL-D58W HFP

TBH375, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF-Performer

Ballwurfsichere Sportstättenleuchte für Deckenanbau-, Deckeneinbau- und Kettenmontage. Für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Für Einzel- oder Lichtbandanordnung verwendbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Weißes Lamellenraster mit Aluminium-Kopfspiegel und eingebrachten Stahlstreben für Ballwurfsicherheit, symmetrisch strahlend. Die Leuchte muss zur Montage nicht geöffnet werden, dadurch ist eine sehr schnelle Installation möglich. Lieferung inklusive Leuchtmittel.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	Gesamte Breite	313 mm
Betriebsgerät	HFP [HF-Performer]	Genehmigung und Anwendung	
Produktfamiliencode	TBH375 [TBH375]	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
CE-Zeichen	Ja	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Anwendungsbedingungen	
Lichttechnische Daten		Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Anzahl Lichtquellen	2	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	TBH375 2xTL-D58W HFP
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gesamtbezeichnung des Produkts	TBH375 2xTL-D58W HFP
Energieverbrauch	58 W	Gesamt-Produktcode	871155905093500
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig	Bestellcode	05093500

TBH375 Sportstättenleuchte

Material-Nr. (12NC)	910401529003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559050935
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8711559050935
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product

TBH375 2xTL-D58W HFP

