



SmartForm TBS460

ZBS600 W2-M BL

SmartForm TBS460, Accessory

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych. Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS460 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kod zamówienia	
Kolor akcesorium	Niebieski	Materiał Nr (12NC)	910401593703
Rodzina produktów	ZBS600 [ZBS600]	Numerator - Quantity Per Pack	1
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559612843
Nazwa produktu na zamówieniu	ZBS600 W2-M BL	Numerator - Packs per outer box	50
Pełna nazwa produktu	ZBS600 W2-M BL	EAN/UPC – Opakowanie	8711559612850
Full EOC	871155961284399		