



TMS 022

TMS022 2xTL-D36W HFS

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF estándar

TMS022 es una regleta funcional y económica de montaje adosado para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D. Permite elegir entre dos reflectores para iluminación simétrica o asimétrica. La instalación es rápida, sencilla, y puede realizarse con una sola mano. La regleta orientable flexibiliza la conexión (entrada de cable central o por tapas finales).

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipo	HFS [HF estándar]
Código de gama de producto	TMS022 [TMS022]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	2
Tipo de óptica	-
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Consumo de energía	36 W


Mecánicos y de carcasa	
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	900 mm
Longitud global	1.225 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TMS022 2xTL-D36W HFS
Nombre completo del producto	TMS022 2xTL-D36W HFS
Full EOC	871155913560199
Código de pedido	13560199
Código 12NC	910402207603

TMS 022

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559135601
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	9

Embalaje con código EAN/UPC	8711559135618
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product
TMS022 2xTL-D36W HFS

