



Lineco TMS022

TMS022 2xTL-D36W HFS

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

Le modèle Lineco TMS022 est une réglette fonctionnelle et économique en montage apparent pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. Elle est disponible avec deux optiques pour l'éclairage symétrique et asymétrique. Son installation est rapide, elle ne nécessite pas d'outils et peut être réalisée par une seule personne. Le bloc de contacts repositionnable permet une connexion flexible (avec entrée du câble centrale ou via les embouts). Une vaste gamme d'accessoires est également disponible.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Code de la famille de produits	TMS022 [TMS022]
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	2
Type d'optique	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Consommation électrique	36 W


Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Longueur totale	1 225 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TMS022 2xTL-D36W HFS
Nom de produit complet	TMS022 2xTL-D36W HFS
Full EOC	871155913560199
Code de commande	910402207603

Lineco TMS022

Code 12NC	910402207603
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559135601
Conditionnement par carton	9

EAN/UPC - Boîte	8711559135618
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product
TMS022 2xTL-D36W HFS

