



TMS028

TMS028 2xTL-D58W HFS

TMS028, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF Standard

Le TMS028 est une réglette de base pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D qui comprend une optique d'éclairage général. Elle peut être suspendue ou montée en saillie. Une grille de défilement à ventelles, des embouts d'extrémité et des coupleurs directs sont disponibles en accessoires. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités).

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Câblage traversant	-
Code famille de produits	TMS028 [TMS028]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	2
------------------------------	---

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	58 W
Connexion	-

Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 260 mm
Longueur totale	1 532 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------


Données du produit

Nom du produit de la commande	TMS028 2xTL-D58W HFS
Nom de produit complet	TMS028 2xTL-D58W HFS
Code EOC	871155913555700
Code de commande	13555700
Code 12NC	910402217203
Quantité par pack	1

TMS028

Code EAN – Produit/Boîte	8711559135557
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559135557

Schéma dimensionnel



Product

TMS028 2xTL-D58W HFS

