



# Lineco TMS022

## TMS022 2xTL-D36W HF

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 W, Elektronisch, hoogfrequent

De Lineco TMS022 is een eenvoudige functionele TL-D armatuur voor 1 of 2 TL-D lampen. Het verplaatsbare insteek-contactblokje (in 2-lamps versie) zorgt voor meer montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
Code productfamilie	TMS022 [TMS022]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s

### Gegevens lichttechniek

Aantal lichtbronnen	2
Optiektype	-

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 tot 240 V
Energieverbruik	36 W

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	900 mm
---------------------------------------	--------

Totale lengte	1.225 mm
---------------	----------

### Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

### Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
---------------------------------------	---------------------

### Productgegevens


Productnaam voor bestelling	TMS022 2xTL-D36W HF
Volledige productnaam	TMS022 2xTL-D36W HF
Full EOC	871829104532899
Bestelcode	04532899
Materiaalnr. (12NC)	910402269503
Lokale code	TMS022 236HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291045328
Numerator - Dozen per buitendoos	9

# Lineco TMS022

EAN/UPC - Case

8718291044864

## Maatschets



### Product

TMS022 2xTL-D36W HF

