



# Lineco TMS022

## TMS022 2xTL-D36W HF

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 В, Электронный высокочастотный

Lineco TMS022 – функциональный и экономичный, монтируемый на поверхность реечный светильник для одной или двух люминесцентных ламп TL-D с возможностью выбора из двух оптических систем: симметричного и асимметричного освещения. Быстрая установка, не требует применения инструментов, все можно произвести вручную. Переставляемый контактный блок обеспечивает возможность гибкой организации соединений (ввод проводов центральный или через торцы). Широкий выбор присоединяемых аксессуаров.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Код семейства продуктов	TMS022 [TMS022]
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2
Оптический тип	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 230 до 240 Вт


Энергопотребление	36 В
Механические компоненты и корпус	
Расстояние до точки фиксации (ном.)	900 мм
Общая длина	1 225 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TMS022 2xTL-D36W HF
Полное название продукта	TMS022 2xTL-D36W HF

## Lineco TMS022

Полный код продукта	871829104532899
Код заказа	910402269503
Материал № (12NC)	910402269503
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291045328

Нумератор — упаковок на внешний короб	9
EAN/UPC — короб	8718291044864

### Чертеж размеров



#### Product

TMS022 2xTL-D36W HF

