



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D58W HF

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, Elektronisch, hoogfrequent

De Lineco TMS022 is een eenvoudige functionele TL-D armatuur voor 1 of 2 TL-D lampen. Het verplaatsbare insteek-contactblokje (in 2-lamps versie) zorgt voor meer montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
Code productfamilie	TMS022 [TMS022]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s

Gegevens lichttechniek

Aantal lichtbronnen	1
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 tot 240 V
Energieverbruik	58 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	900 mm
---------------------------------------	--------

Totale lengte	1.525 mm
---------------	----------

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
---------------------------------------	---------------------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TMS022 1xTL-D58W HF
Volledige productnaam	TMS022 1xTL-D58W HF
Full EOC	871829104533599
Bestelcode	04533599
Materiaalnr. (12NC)	910402269603
Lokale code	TMS022 158HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291045335
Numerator - Dozen per buitendoos	9

Lineco TMS022

EAN/UPC - Case	8718291044871
----------------	---------------

Maatschets



Product
TMS022 1xTL-D58W HF

