



# Lineco TMS022

## TMS022 2xTL-D58W HF

TMS022, 2, MASTER TL-D, 58 W, Haute fréquence électronique

Le modèle Lineco TMS022 est une réglette fonctionnelle et économique en montage apparent pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. Elle est disponible avec deux optiques pour l'éclairage symétrique et asymétrique. Son installation est rapide, elle ne nécessite pas d'outils et peut être réalisée par une seule personne. Le bloc de contacts repositionnable permet une connexion flexible (avec entrée du câble centrale ou via les embouts). Une vaste gamme d'accessoires est également disponible.

### Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Code de la famille de produits	TMS022 [TMS022]
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s

### Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	2
Type d'optique	-

### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Consommation électrique	58 W

Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Longueur totale	1525 mm

### Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

### Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------

### Données du produit


Nom du produit de la commande	TMS022 2xTL-D58W HF
Nom de produit complet	TMS022 2xTL-D58W HF
Full EOC	871829104534299
Code de commande	910402269703

## Lineco TMS022

Code 12NC	910402269703
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291045342
Conditionnement par carton	6

EAN/UPC - Boîte	8718291044888
-----------------	---------------

### Schéma dimensionnel



#### Product

TMS022 2xTL-D58W HF

