



EFix a plafone TCS260

TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH

EFix surface mounted, 1, 35 W, 840 bianco neutro, Reattore elettronico digitale DALI, Ottica semi-lucida doppia parabolica, Bianco

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio CE	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Marchio di infiammabilità	SI
Unità elettrica/alimentatore	HFD [Reattore elettronico digitale DALI]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Dati tecnici di illuminazione	
Tier	Performance	Numero di sorgenti luminose	1
Controllo integrato	-		

EFix a plafone TCS260

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Ottica semi-lucida doppia parabolica
Tipo copertura ottica	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	35 W

Meccanica e corpo

Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.541 mm

Approvazione e applicazione


e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH
Nome completo prodotto	TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH
Full EOC	872790061963800
Codice d'ordine	61963800
Codice materiale (12NC)	910402287812
Codice locale	000000061963800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900619638
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900619638

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

