



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 2x28W/830 HFS M2 PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 varmhvit, HF Standard, Matt speil, ribbet lamellrasterfilter, Hvit

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HFS [HF Standard]
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]
Verditrapp	Effekt
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	2
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Matt speil, ribbet lamellrasterfilter
Type optisk deksel	-

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	28 W
Mekanikk og innfatning	
Avstand, festepunkt (nom.)	1 000 mm
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 241 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCS260 2x28W/830 HFS M2 PVCFR WH
Fullstendig produktnavn	TCS260 2x28W/830 HFS M2 PVCFR WH
Full EOC	872790062140200
Lokal kodebeskrivelse	3253252
Bestillingskode	62140200
Materialenr. (12NC)	910402298312
Lokal bestillingskode	3253252
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900621402
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900621402

Målskisse



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFS M2 PVCFR WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

