



EFix TCS260

TCS260 2x35W/830 HFS M2 PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 830 varmvit, HF Standard, Matt spegeloptik med profilerat lamellbländskydd, Vit

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFS [HF Standard]
Produktfamiljskod	TCS260 [EFix surface mounted]
Värdegrappa	Prestanda
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor

Ljusteknik	
Antal ljuskällor	2
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Matt spegeloptik med profilerat lamellbländskydd
Typ av optisk kåpa	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	35 W

EFix TCS260

Mekanik och armaturhus	
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 300 mm
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 541 mm


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS260 2x35W/830 HFS M2 PVCFR WH

Fullständigt produktnamn	TCS260 2x35W/830 HFS M2 PVCFR WH
Full EOC	872790062141900
Beskrivning av lokal kod	7085701
Beställningsnummer	62141900
Materialnummer (12NC)	910402298412
Lokal kod	7085701
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900621419
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900621419

Måttskiss



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/830 HFS M2 PVCFR WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

