



EFix TCS260

TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 830 varmvit, HF DALI dimring med touch-switch, Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk, ActiLume, Vit

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFD-T [HF DALI dimring med touch-switch]
Produktfamiljskod	TCS260 [EFix surface mounted]
Värdegrappa	Prestanda
Inbyggd styrning	ActiLume
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor

Ljusteknik

Antal ljuskällor	2
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk
Typ av optisk kåpa	-

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
-----------------	-----------

EFix TCS260

Effektförbrukning	35 W
-------------------	------

Mekanik och armaturhus

Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 300 mm
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 541 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden


Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
----------------------------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
-------------------------	--

Fullständigt produktnamn	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Full EOC	872790062189100
Beskrivning av lokal kod	7085707
Beställningsnummer	62189100
Materialnummer (12NC)	910402299012
Lokal kod	7085707
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900621891
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900621891

Måttskiss



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

