



EFix TCS260

TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 830 varmvit, HF DALI dimring med touch-switch, Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk, ActiLume, Vit

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata


Allmän information		Ljusteknik	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Antal ljuskällor	2
Driftdon	HFD-T [HF DALI dimring med touch-switch]	Ljuskällans färg	830 varmvit
Produktfamiljskod	TCS260 [EFix surface mounted]	Optiktyp	Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk
Värdegrappa	Prestanda	Typ av optisk kåpa	-
Inbyggd styrning	ActiLume	Drift och elektricitet	
CE-märkning	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor		

EFix TCS260

Effektförbrukning	49 W
Mekanik och armaturhus	
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 300 mm
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 541 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH

Fullständigt produktnamn	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Full EOC	872790062191400
Beskrivning av lokal kod	7085708
Beställningsnummer	62191400
Materialnummer (12NC)	910402299112
Lokal kod	7085708
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900621914
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900621914

Måttskiss



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

