



EFix TCS260

TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 varmvit, HF DALI, Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk, Vit

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFD [HF DALI]
Produktfamiljskod	TCS260 [EFix surface mounted]
Värdegrappa	Prestanda
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor

Ljusteknik	
Antal ljuskällor	2
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk
Typ av optisk kåpa	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	28 W

EFix TCS260

Mekanik och armaturhus	
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 000 mm
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 241 mm


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH

Fullständigt produktnamn	TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH
Full EOC	872790062154900
Beskrivning av lokal kod	7085709
Beställningsnummer	62154900
Materialnummer (12NC)	910402299212
Lokal kod	7085709
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900621549
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900621549

Måttskiss



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

