



# EFix TCS260

## TCS260 1x35W/830 HFS A PVCFR WH

EFix surface mounted, 1, 35 W, 830 varmvit, HF Standard, Asymmetrisk spegeloptik, Vit

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

### Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFS [HF Standard]
Produktfamiljskod	TCS260 [EFix surface mounted]
Värdegrappa	Prestanda
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor

Ljusteknik	
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Asymmetrisk spegeloptik
Typ av optisk kåpa	-

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	35 W

## EFix TCS260

Mekanik och armaturhus	
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 300 mm
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 541 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I


Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS260 1x35W/830 HFS A PVCFR WH

Fullständigt produktnamn	TCS260 1x35W/830 HFS A PVCFR WH
Full EOC	872790062149500
Beskrivning av lokal kod	7085713
Beställningsnummer	62149500
Materialnummer (12NC)	910402299612
Lokal kod	7085713
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900621495
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900621495

### Måttskiss



Product	A	B	C
TCS260 1x35W/830 HFS A PVCFR WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

