

EFix a plafone TCS260

TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI

EFix surface mounted - 1 pc - 80 W - 830 bianco caldo - HF Standard - Ottica semi-speculare D6 - Argento SI

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di sorgenti luminose	1 [1 pc]	Tipo di ottica	D6 [Ottica semi-speculare D6]
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Tipo copertura ottica/lenti	No [-]
Potenza della lampada	80 W	Illuminazione di emergenza	No [-]
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Controllo integrato	No [-]
Kombipack	Completo di lampada	Cablaggio interno	Standard
Unità elettrica/alimentatore	HFS [HF Standard]	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

EFix a plafone TCS260

Marchio di infiammabilità	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marchio CE	CE mark
Product Family Code	TCS260 [EFix surface mounted]

Dati tecnici di illuminazione

Distribuzione della luce	DIR [Direct lighting]
--------------------------	------------------------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
----------------------	--------------

Meccanica e corpo

Configurazione corpo	BV [Basic version]
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1300 mm
Lunghezza totale	1541 mm
Colore	Argento SI


Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
---------------------	---

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	872790061174800
Nome prodotto ordine	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI
EAN/UPC - Prodotto	8727900611748
Codice d'ordine	61174800
Codice Locale	61174800
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910402380212
Peso netto (Pezzo)	3,700 kg

Disegno tecnico



EFix TCS260

