



EFix TCS260

TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI

EFix surface mounted, 1, 80 W, 830 teplá biela,
Vysokofrekvenčný, štandardný, Pololesklá optika, dvojité
parabolická, Strieborná

Rad svetidiel EFix pre lineárne žiarivky TL5 je cenovo prístupnou voľbou pre inovatívne osvetlenie, ktoré umožňuje dosiahnuť výrazné úspory elektrickej energie zámenou starej inštalácie s konvenčnými elektromagnetickými predradníkmi za najnovšiu prevratnú technológiu s elektronickými predradníkmi spoločnosti Philips. Optické charakteristiky tohto radu spĺňajú požiadavky najnovšej normy EN-12464, čo zaisťuje vyššiu kvalitu osvetlenia v každej aplikácii. Použitím Master TL5 lineárnych žiariviek v kombinácii s vysokofrekvenčným elektronickým predradníkom dosiahnete významnú úsporu elektrickej energie. Tieto úspory sa dajú ešte zvýšiť riadením pomocou snímača denného svetla Luxsense, ktorý je integrovaný do svetidla. Praktický dizajn svetidla EFix zjednocuje stropné (TCS260) i závesné (TPS260) verzie do jednotného dizajnového radu. Vďaka jednoducho odnímateľnému vrchnému krytu svetidla je možné nastaviť vyžarovanie svetla na priame alebo priamo/nepriame osvetlenie. EFix sa dodáva spolu so žiarivkami a je pripravený na montáž, čím sa minimalizuje čas samotnej inštalácie. Stropné svetidlo EFix TBS260 dopĺňa rad svetidiel značky Philips pre všeobecné osvetlenie kancelárskych a predajných priestorov.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Značka CE	Áno
Predradník	HFS [Vysokofrekvenčný, štandardný]	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Kód radu produktov	TCS260 [EFix surface mounted]	Svetelné technické	
Hodnotový rebríček	Výkon	Počet svetelných zdrojov	1
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	830 teplá biela

EFix TCS260

Typ optiky	Pololesklá optika, dvojitá parabolická
Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	80 W
Mechanické časti a teleso	
Vzdialenosť upevňovacích bodov (nom.)	1 300 mm
Farba telesa	Strieborná
Celková dĺžka	1 541 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI
Úplný názov produktu	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI
Úplný kód produktu	872790061174800
Objednávkový kód	61174800
Č. materiálu (12NC)	910402380212
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900611748
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8727900611748

Rozmerový obrázok



Product	A	B	C
TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

