



EFix a plafone TCS260

TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 bianco neutro, HF Standard, Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa, Bianco

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Unità elettrica/alimentatore	HFS [HF Standard]		
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Dati tecnici di illuminazione	
Tier	Performance	Numero di sorgenti luminose	2
Controllo integrato	-	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Marchio CE	Si		

EFix a plafone TCS260

Tipo di ottica	Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa
Tipo copertura ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	35 W
Meccanica e corpo	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.541 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH
Nome completo prodotto	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH
Full EOC	872790061225700
Codice d'ordine	61225700
Codice materiale (12NC)	910402385312
Codice locale	61225700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900612257
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900612257

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

