



EFix cu montare aparentă TCS260

TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, Alb neutru 840, HF Standard, Sistem optic cu luciu superior dublu parabolic închis, Alb

Gama de aparate de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluție de iluminat performantă, cu preț accesibil, care permite realizarea unor economii semnificative de energie atunci când instalațiile vechi sunt înlocuite cu tehnologii Philips de ultimă oră. Performanțele optice ale acestei game respectă cele mai recente norme pentru iluminat în spații de birouri EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului, indiferent de aplicație. Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvență, lămpile Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie semnificative. Aceste economii pot fi realizate în continuare prin utilizarea unui senzor pentru lumina diurnă Luxsense, integrat în aparatul de iluminat. Designul practic al gamei EFix combină aparatele pentru montaj aparent(TCS260) cu cele suspendate(TPS262). Datorită capacului demontabil, intensitatea fluxului luminos poate fi ușor ajustată, pentru a se obține iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat și este pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat instalării. Aparatele EFix încastate completează gama de aparate de iluminat Philips pentru aplicații generale în birouri și magazine.

Catalog de date


Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFS [HF Standard]
Cod familie de produse	TCS260 [EFix surface mounted]
Tier	Performanță
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2

EFix cu montare aparentă TCS260

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior dublu parabolic închis
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	49 W
Sistem mecanic și carcasă	
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1.300 mm
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.541 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH
Numele complet al produsului	TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH
Full EOC	872790061227100
Cod de comandă	61227100
Număr material (12NC)	910402385512
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900612271
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8727900612271

Cote



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

