



EFix a plafone TCS260

TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 840 bianco neutro, Regolatore ad alta frequenza, Ottica lucida doppia parabolica chiusa, Bianco

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Marchio CE	Sì
Unità elettrica/alimentatore	HFR [Regolatore ad alta frequenza]	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Numero di sorgenti luminose	2
Tier	Performance		
Controllo integrato	-		

EFix a plafone TCS260

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Ottica lucida doppia parabolica chiusa
Tipo copertura ottica	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	49 W

Meccanica e corpo

Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.541 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I


Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH
Nome completo prodotto	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH
Full EOC	872790061277600
Codice d'ordine	61277600
Codice materiale (12NC)	910402392712
Codice locale	61277600
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900612776
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900612776

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

