



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI

EFix surface mounted, 1, 49 W, 830 varmhvit, HF-regulator, Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk, Sølvfarget

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HFR [HF-regulator]
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]
Verditrapp	Effekt
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk
Type optisk deksel	-

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	49 W

Mekanikk og innfatning

Avstand, festepunkt (nom.)	1 300 mm
Innfatningsfarge	Sølvfarget
Total lengde	1 541 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI
Fullstendig produktnavn	TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI
Full EOC	872790061283700
Lokal kodebeskrivelse	3311047
Bestillingskode	61283700
Materialenr. (12NC)	910402394412
Lokal bestillingskode	3311047
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900612837
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900612837

Målskisse



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

