



EFix Plafonnier/ Suspension

TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, Régulateur HF, Optique semi-brillante, double parabole, Luxsense

La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économies d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répondent aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application. Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire. Le design d'EFix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. EFix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) EFix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

Données du produit


Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Appareillage	H-FR [Régulateur HF]	Nombre de sources lumineuses	2
Code famille de produits	TCS260 [EFix surface mounted]	Température de couleur	840 blanc neutre
Valeur ajoutée	Performance	Type d'optique	Optique semi-brillante, double parabole
Commande intégrée	Luxsense		
Marquage CE	Oui		

EFix Plafonnier/Suspension

Type de cache optique/de lentille	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	28 W
Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 000 mm
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 241 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH
Nom de produit complet	TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH
Code EOC	872790061440400
Code de commande	61440400
Code 12NC	910402453012
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900614404
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900614404

Schéma dimensionnel



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

