



EFix TPS262

TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI

EFix suspended mounted, 1, 54 W, 840 neutralna biel, HF Standard, Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta, Srebrny

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetłówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu



Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Osprzęt	HFS [HF Standard]	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Rodzina produktów	TPS262 [EFix suspended mounted]	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Sterownik wbudowany	-		
Znak CE	Tak		

EFix TPS262

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	54 W
Przewód	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	1 241 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI
Pełna nazwa produktu	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI
Full EOC	872790061346900
Kod zamówienia	61346900
Materiał Nr (12NC)	910402465412
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900613469
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900613469

Rysunki techniczne



Product	B	C
TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1 241 mm

