



EFix cu montare suspendată TPS260

TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI

EFix suspended mounted, 2, 54 W, Alb neutru 840, HF Standard, Oglindă mată cu reflector cu lamele cu striatii, Argintiu

Gama de corpuri de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluție de iluminat performantă, cu preț accesibil, care permite realizarea unor economii semnificative de energie atunci când instalațiile vechi sunt înlocuite cu tehnologii Philips de ultimă oră. Performanțele optice ale acestei game respectă cele mai recente norme pentru iluminat în spații de birouri EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului, indiferent de aplicație. Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvență, lămpile Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie semnificative. Aceste economii pot fi realizate în continuare prin utilizarea unui controller de lumină diurnă Luxsense, integrat în corpul de iluminat. Designul practic al gamei EFix combină corpurile pentru montaj aparent cu cele suspendate. Datorită capacului demontabil, intensitatea fluxului luminos poate fi ușor ajustată, pentru a se obține iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat și este pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat instalării. Corpurile EFix încastate completează gama de corpuri de iluminat Philips pentru aplicații generale în birouri și magazine.

Catalog de date

Informații generale		Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Echipament	HFS [HF Standard]	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Cod familie de produse	TPS262 [EFix suspended mounted]		
Comandă încorporată	-		
Marcaj CE	Da		

EFix cu montare suspendată TPS260

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Oglindă mată cu reflector cu lamele cu striaii
Tip capac optic/lentilă	-

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	54 W
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Argintiu
Lungime totală	1.241 mm



Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
------------------------	----------------------

Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI
Numele complet al produsului	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI
Full EOC	872790061351300
Cod de comandă	61351300
Număr material (12NC)	910402465912
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900613513
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8727900613513

Cote



Product	B	C
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1.241 mm

