



# OptiVision MVP507

## MVP507 SON-TP600W K WB SI

OPTIVISION, MASTER SON-T PIA, 600 B, Широкий световой пучок

OptiVision это асимметричный излучающий вниз светильник, который сочетает в себе компактность с очень высокой эффективностью. Имеются варианты с узким, средним и широким световым пучком. Обеспечивается контроль рассеянного света и ограничение слепящего действия. В прожекторе OptiVision могут использоваться металлогалогенные лампы, обеспечивающие хорошую цветопередачу, или натриевые лампы высокого давления с низкой стоимостью эксплуатации. Отличный контроль рассеянного света, ограничение слепящего действия и отсутствие засветки неба. Максимальная интенсивность асимметричной оптики достигает при 60°, а полное отсечение света при 80°. Применение ламп MHN-LA/FC гарантирует приятную и естественную атмосферу и хорошее качество светопередачи.

### Данные о продукции

| Общая информация               |                           | Технические характеристики освещения            |                        |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Код лампового семейства        | SON-TP [MASTER SON-T PIA] | Стандартный угол наклона при верхнем монтаже    | -                      |
| Количество единиц ПРА          | -                         | Стандартный угол наклона при настенном монтаже  | -                      |
| ПРА                            | -                         | Коррелированная цветовая температура (ном.)     | 2000 К                 |
| Код семейства продуктов        | MVP507 [OPTIVISION]       | Коэффициент цветопередачи (CRI)                 | 25                     |
| Лестница ценности              | Параметры                 | Цвет источника света                            | -                      |
| Маркировка CE                  | Да                        | Тип оптической крышки                           | Плоское стекло         |
| Гарантийный период             | 1 год                     | Светораспределение светильника                  | -                      |
| Знак пожароопасности           | -                         | Тип оптики для размещения вне зданий            | Широкий световой пучок |
| Сертификат ENEC                | -                         | Эксплуатационные и электрические характеристики |                        |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да                        | Входное напряжение                              | 230 Вt                 |
|                                |                           | Частота сети                                    | 50 to 60 Hz            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Энергопотребление | 600 В                |
| Соединение        | Винтовой соединитель |
| Кабель            | -                    |

Температура

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От -30 до +35 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Возможность диммирования | Нет |
| Интерфейс управления     | -   |
| Постоянная светотдача    | Нет |

Механические компоненты и корпус

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Материал корпуса             | Алюминий                          |
| Материал отражателя          | Алюминий                          |
| Оптический материал          | Алюминий                          |
| Материал оптической крышки   | -                                 |
| Материал фиксации            | Сталь                             |
| Цвет корпуса                 | Алюминий                          |
| Монтажное устройство         | Монтажный кронштейн, регулируемый |
| Форма оптической крышки      | -                                 |
| Покрытие оптической крышки   | -                                 |
| Общая высота                 | 386 мм                            |
| Эффективная площадь проекции | 0,16 м²                           |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)                      | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий        | IK08 [5 Дж, вандалопрочный]                      |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | -                                                |
| Класс экологической устойчивости                      | -                                                |
| Класс защиты IEC                                      | Класс безопасности I                             |

Условия эксплуатации

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Максимальный уровень диммирования | Не применимо |
|-----------------------------------|--------------|

Данные об изделии

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта для заказа          | MVP507 SON-TP600W K WB SI |
| Полное название продукта              | MVP507 SON-TP600W K WB SI |
| Полный код продукта                   | 871155954628500           |
| Код заказа                            | 910403025212              |
| Материал № (12NC)                     | 910403025212              |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                         |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8711559546285             |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                         |
| EAN/UPC — короб                       | 8711559546285             |

Чертеж размеров



