



OptiVision

MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - Haz ancho

Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60° y la función de corte del haz de luz a 80°. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Tensión de suministro de lámpara	230 V [230]
Código familia de lámparas	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Tensión de entrada	230 V
Potencia de la lámpara	1000 W	Arrancador	SI [Series]
Temperatura de color	842 blanco neutro	Mecánicos y de carcasa	
Con lámpara incluida	K	Color	ALU
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Aprobación y aplicación	
Marca CE	Marcado CE	Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Certificado ENEC	No		
Apto para zonas deportivas	BIR		
Accesorios mecánicos	No [-]		
Optic type outdoor	Haz ancho		
Product Family Code	MVP507 [OPTIVISION]		


Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]
---	--------------

Datos de producto

Código de producto completo	871155954630800
Nombre de producto del pedido	MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI
EAN/UPC - Producto	8711559546308
Código de pedido	54630800

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910403025412
Peso neto (pieza)	17,500 kg

Plano de dimensiones



OptiVision MVP507

