



# OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W, Faisceau extensif

OptiVision est un projecteur asymétrique qui allie dimensions compactes et très haute efficacité. Disponible avec des faisceaux intensifs, semi-intensifs et extensifs pour une plus grande flexibilité d'application, il offre un excellent contrôle de la lumière parasite et une limitation de l'éblouissement et de la fuite de lumière vers le haut. Le projecteur OptiVision peut accueillir des lampes à halogénures métalliques pour un bon rendu des couleurs ou des lampes à sodium haute pression pour un fonctionnement économique. L'excellent contrôle de la lumière diffuse et la limitation de l'éblouissement et des fuites de lumière vers le haut sont assurés par des optiques asymétriques atteignant l'intensité max à 60° et un défilement net à 80°. Le rendu agréable et naturel des couleurs et l'atmosphère confortable sont garantis par des lampes MHN-LA/FC.

## Données du produit

| Informations générales   |                        | Données techniques de l'éclairage                       |                   |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Code famille lampe       | MHN-LA [MASTER MHN-LA] | Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât | -                 |
| Nombre d'appareillages   | -                      | Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard  | -                 |
| Appareillage             | -                      | Température de couleur corrélée (nom.)                  | 4200 K            |
| Code famille de produits | MVP507 [OPTIVISION]    | Indice de rendu de couleur (IRC)                        | >80               |
| Valeur ajoutée           | Premium                | Température de couleur                                  | 842 blanc neutre  |
| Marquage CE              | Oui                    | Type de cache optique/de lentille                       | Verre plat        |
| Garantie                 | 1 ans                  | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire           | -                 |
| Inflammabilité           | -                      | Type d'optique d'extérieur                              | Faisceau extensif |
| Marquage ENEC            | -                      | Fonctionnement et électricité                           |                   |
| Conforme à RoHS          | Oui                    | Tension d'entrée                                        | 230 V             |

OptiVision MVP507

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Fréquence linéaire      | 50 to 60 Hz         |
| Consommation électrique | 1.000 W             |
| Connexion               | Connecteur à visser |
| Câble                   | -                   |

Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | -30 à +35 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Interface de commande              | -   |
| Flux lumineux constant             | Non |

Mécanique et boîtier

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériaux du corps                        | Aluminium                   |
| Matériaux du réflecteur                   | Aluminium                   |
| Matériaux optiques                        | Aluminium                   |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | -                           |
| Matériaux de fixation                     | Acier                       |
| Couleur du corps                          | Aluminium                   |
| Dispositif de montage                     | Support de montage réglable |
| Forme du cache optique/de la lentille     | -                           |
| Finition du cache optique/de la lentille  | -                           |
| Hauteur totale                            | 386 mm                      |
| Surface projetée effective                | 0,16 m²                     |

Approbation et application

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | - |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Évaluation de la durabilité | - |
|-----------------------------|---|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I |
|--------------------------|----------------------|

Conditions d'application

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Niveau de gradation maximal | Non applicable |
|-----------------------------|----------------|

Données du produit

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI |
| Nom de produit complet        | MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI |
| Code EOC                      | 871155954630800                   |
| Code de commande              | 54630800                          |
| Code 12NC                     | 910403025412                      |
| Code de commande local        | MVP507ML1000WS                    |
| Quantité par pack             | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711559546308                     |
| Conditionnement par carton    | 1                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711559546308                     |

Schéma dimensionnel



