



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - Wide beam

OptiVision это асимметричный излучающий вниз светильник, который сочетает в себе компактность с очень высокой эффективностью. Имеются варианты с узким, средним и широким световым пучком. Обеспечивается контроль рассеянного света и ограничение слепящего действия. В прожекторе OptiVision могут использоваться металлогалогенные лампы, обеспечивающие хорошую цветопередачу, или натриевые лампы высокого давления с низкой стоимостью эксплуатации. Отличный контроль рассеянного света, ограничение слепящего действия и отсутствие засветки неба. Максимальная интенсивность асимметричной оптики достигает при 60°, а полное отсечение света при 80°. Применение ламп MHN-LA/FC гарантирует приятную и естественную атмосферу и хорошее качество светопередачи.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [1 pc]
Код лампового семейства	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Мощность лампы	1000 W
Kombipack	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Отметка о прохождении теста на стойкость к ударным нагрузкам	Ball Impact Resistance mark
Механические аксессуары	No [-]
Optic type outdoor	Wide beam
Код семейства	MVP507 [OPTIVISION]

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	230 V [230]
Входное напряжение	230 V
Зажигатель	SI [Series]
Механические компоненты и корпус	
Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]


OptiVision MVP507

Данные об изделии

Полный код продукта	871155954633900
Название продукта для заказа	MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI
EAN/UPC — продукт	8711559546339
Код заказа	910403025712
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910403025712
Вес нетто (шт.)	17,500 kg

Чертеж размеров



OptiVision MVP507

