



PowerVision MVF024

MVF024 HPI-T1000W K 230V WB

POWERSVISION - HPI-T High Wattage - 1000 W - Wide beam

PowerVision is a high-performance general-purpose floodlight for sports lighting, general area lighting and facade illumination. This compact luminaire distributes a low-glare, wide, medium or narrow beam evenly, accurately and efficiently. With the MHN-LA 2000W/842 lamp, the natural color rendering (Ra = 80) and comfortable atmosphere (Tc = 4200 K) are well suited to TV and filming. With the MHN-LA 2000W/956 lamp, the highest international CTV requirements (Ra = 90, Tc = 5600 K) are met. A built-in skirt in the reflector assembly minimizes spill light and glare. Integrated system of optics, gear and lamp in a single housing, ensuring high beam efficiency and a well-controlled beam. Built-in skirt in reflector assembly minimizes spill light and glare. The luminaire's rugged all-weather construction is designed for easy aiming, simple cleaning and speedy servicing.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Lamba gücü	1000 W
Işık kaynağı rengi	-
Birleşik paket	Lamp(s) included
Sürücü	CONV [Geleneksel]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
Optic type outdoor	Wide beam
Product Family Code	MVF024 [POWERSVISION]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Lamba besleme voltajı	220 V [220]
Giriş Voltajı	230 V
Ateşleyici	No [-]

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Renk	-

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP55 [Toz birikmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]


Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871155954781700

PowerVision MVF024

Sipariş ürün adı	MVF024 HPI-T1000W K 230V WB
EAN/UPC - Ürün	8711559547817
Sipariş kodu	54781700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Malzeme No. (12NC)	910403032112
Net Ağırlık (Parça Başı)	16.300 kg

Boyutlu çizim



PowerVision MVF024

