



OptiFlood

MVP506 CDM-T150W/942 OR ST

OptiFlood - MASTERColour CDM-T - 150 W - CT-POT Abierto

OptiFlood MVP506 es un proyector de diseño moderno que se puede emplear tanto en la iluminación de áreas deportivas como áreas generales, además de en aplicaciones arquitectónicas. Ofrece un excelente control del haz de luz y de el deslumbramiento. Los dos tipos de reflectores disponibles – asimétrico u óptica POT de alumbrado viario – garantizan la flexibilidad de la aplicación. OptiFlood MVP506 incluye ahora las lámparas MASTERColour CDM Elite MW: la solución de alumbrado funcional de luz blanca más eficaz, además de las lámparas de halogenuros metálicos convencionales, para ofrecer una alta reproducción de color, o de sodio de alta presión para obtener un mayor rendimiento de la instalación. El mecanismo para el ajuste angular se ha integrado en el diseño para conservar la estética general del producto. También está disponible como accesorio un limitador óptico que reduce el nivel de iluminación directamente debajo del proyector.

Datos del producto

Información general		Accesorios mecánicos	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Optic type outdoor	No [-]
Código familia de lámparas	CDM-T [MASTERColour CDM-T]	Product Family Code	CT-POT Abierto
Potencia de la lámpara	150 W		MVP506 [OptiFlood]
Temperatura de color	942 blanco neutro	Operativos y eléctricos	
Con lámpara incluida	K	Tensión de entrada	230 V
Equipo	Convencional	Arrancador	ST [Semi paralelo, auto parada]
Tipo lente/cubierta óptica	FG [Cristal plano]	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	ALU
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s		
Marca CE	Marcado CE		
Certificado ENEC	Marcado ENEC		
Accesorios antideslumbramiento	No [-]		

OptiFlood

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--


Índice de protección frente a choque mecánico IK09 [IK09]

Datos de producto

Código de producto completo	871155972026500
Nombre de producto del pedido	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST


EAN/UPC - Producto	8711559720265
Código de pedido	72026500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910403042412
Peso neto (pieza)	18,200 kg

Plano de dimensiones



OptiFlood MVP506

Datos fotométricos



OFCC1_MVP506 1xCDM-T150W OR.EPS

