



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-T150W/942 OR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, Otwarte CT-POT

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Kod rodziny lamp	CDM-T [MASTERColour CDM-T]	150 W	
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]	Mechanika i korpus	
Rodzina produktów	MVP506 [OptiFlood]	Kolor Korpusu	
Znak CE	Tak	Aluminium	
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Kod stopnia ochrony	
Dane techniczne oświetlenia		IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]	
Barwa źródła światła	942 barwa biała neutralna	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	
Typ klosza	Szyba płaska	IK09 [10 J]	
Typ optyki na zewnątrz	Otwarte CT-POT	Klasa ochrony IEC	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Klasa bezpieczeństwa I	
Napięcie wejściowe	230 V	Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	
		Pełna nazwa produktu	
		MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	
		Full EOC	
		871155972026500	

OptiFlood MVP506

Kod zamówienia	72026500
Materiał Nr (12NC)	910403042412
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559720265

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559720265

Rysunki techniczne

