



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-T150W/942 OR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, Öppen CT-POT

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

### Produktdata

| Allmän information |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lampfamiljskod     | CDM-T [MASTERColour CDM-T]         |
| Driftdon           | CONV [Traditionell]                |
| Produktfamiljskod  | MVP506 [OptiFlood]                 |
| CE-märkning        | Ja                                 |
| ENEC-märkning      | ENEC-märkning                      |
| Glödtrådtest       | Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s |

| Ljusteknik         |                |
|--------------------|----------------|
| Ljuskällans färg   | 942 neutralvit |
| Typ av optisk kåpa | Plant glas     |
| Optiktyp utomhus   | Öppen CT-POT   |

| Drift och elektricitet |       |
|------------------------|-------|
| Ingångsspänning        | 230 V |
| Effektförbrukning      | 150 W |

| Mekanik och armaturhus              |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Armaturhusets färg                  | Aluminium                    |
| Användning och godkännande          |                              |
| Kod för kapslingsklass              | IP66 [Dammtät, strålskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan     | IK09 [10 J]                  |
| Skyddsklass IEC                     | Säkerhetsklass I             |
| Produktdata                         |                              |
| Beställningsproduktnamn             | MVP506 CDM-T150W/942 OR ST   |
| Fullständigt produktnamn            | MVP506 CDM-T150W/942 OR ST   |
| Full EOC                            | 871155972026500              |
| Beskrivning av lokal kod            | 7762277                      |
| Beställningsnummer                  | 72026500                     |
| Materialnummer (12NC)               | 910403042412                 |
| Lokal kod                           | 7762277                      |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1                            |

## OptiFlood MVP506

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711559720265 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711559720265 |

### Måttskiss

