



# OptiFlood MVP506

## MVP506 SON-TTP150W K A GR ST

OptiFlood - SON-T PIA Plus - 150 W - asymetryczny

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

### Dane produktu


Informacje podstawowe		Product Family Code	
Liczba źródeł światła	1 [ 1 sztuka]	MVP506 [ OptiFlood]	
Kod rodziny źródła światła	SON-TPP [ SON-T PIA Plus]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Moc źródła światła	150 W	Napięcie wejściowe	230 V
Kombipack	K	Zapłonnik	ST [ szeregowo-równoległy, samo wyłączający się]
Osprzęt	CONV [ Konwencjonalny]	Mechanika i korpus	
Klosz/soczewki	FG [ płaska szyba]	Kolor	GR
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s	Kod klasy szczelności IP	IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Znak CE	CE		
Oznaczenie ENEC	ENEC		
Akcesoria osłony przeciwoślńieniowej	brak [ -]		
Akcesoria mechaniczne	brak [ -]		
Optic type outdoor	asymetryczny		

# OptiFlood MVP506

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK09 [ IK09]
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871155972027200
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST
EAN/UPC - Produkt	8711559720272
Kod zamówienia	72027200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	


Numerator – Liczba paczek w opakowaniu	1
zewnątrznym	
Materiał Nr (12NC)	910403042512
Waga netto (szt.)	18,200 kg

## Rysunki techniczne



OptiFlood MVP506

## Dane fotometryczne



OFCC1\_MVP506 1xSON-TTP150W A60.EPS

