



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, CT-POT ouvert

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Appareillage	CONV [Classique]
Code famille de produits	MVP506 [OptiFlood]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	942 blanc neutre
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Type d'optique d'extérieur	CT-POT ouvert

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V

Consommation électrique	150 W
-------------------------	-------

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris

Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST
Nom de produit complet	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST
Code EOC	871155972034000
Code de commande	72034000

OptiFlood MVP506

Code 12NC	910403043212
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559720340
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC – Boîte	8711559720340
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

