



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, Åpen CT-POT

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykkssodiumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veily.

### Produktdata

| Generell informasjon |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Lampefamiliekode     | CDM-T [MASTERColour CDM-T]        |
| Forkobling           | KONV [Tradisjonell]               |
| Produktseriekode     | MVP506 [OptiFlood]                |
| CE-merke             | Ja                                |
| ENEC-merke           | ENEC-merke                        |
| Test av glødetråd    | Temperatur 850 °C, varighet 5 sek |
| Teknisk belysning    |                                   |
| Lyskilde farge       | 942 nøytralt hvit                 |
| Type optisk deksel   | Flatt glass                       |
| Optikktype utendørs  | Åpen CT-POT                       |
| Drift og elektronikk |                                   |
| Inngangsspenning     | 230 V                             |
| Effektforbruk        | 150 W                             |

| Mekanikk og innfatning        |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Innfatningsfarge              | Grå                                                    |
| Godkjenning og bruksområde    |                                                        |
| Ingress beskyttelseskode      | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mekanisk støtteskyttelseskode | IK09 [10 J]                                            |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse I                                     |

| Produktdata                   |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling    | MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST |
| Fullstendig produktnavn       | MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST |
| Full EOC                      | 871155972034000               |
| Lokal kodebeskrivelse         | 3211696                       |
| Bestillingskode               | 72034000                      |
| Materialenr. (12NC)           | 910403043212                  |
| Lokal bestillingskode         | 3211696                       |
| SAP-teller – antall per pakke | 1                             |

## OptiFlood MVP506

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt/boks | 8711559720340 |
|------------------------|---------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1 |
|-----------------------------------|---|

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC – boks | 8711559720340 |
|----------------|---------------|

### Målskisse

