



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, Öppen CT-POT

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Driftdon	CONV [Traditionell]
Produktfamiljskod	MVP506 [OptiFlood]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödträdtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

Ljusteknik

Ljuskällans färg	942 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Optiktyp utomhus	Öppen CT-POT

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	230 V
Effektförbrukning	150 W

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
--------------------	-----

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST
Fullständigt produktnamn	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST
Full EOC	871155972034000
Beskrivning av lokal kod	7762287
Beställningsnummer	72034000
Materialnummer (12NC)	910403043212
Lokal kod	7762287
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

OptiFlood MVP506

EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559720340
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559720340

Måttskiss

