

# OptiFlood MVP506

ZVP506 SK


Skirt

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.


## Données du produit

Caractéristiques générales	
Accessoires de protection contre l'éblouissement	SK [ Skirt]
Code de la famille de produits	ZVP506 [ OptiFlood]
Matériaux et finitions	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Données logistiques	
Code de produit complet	871155972307500
Désignation Produit	ZVP506 SK
Code barre produit (EAN)	8711559723075
Code de commande	72307500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910403066412
Poids net (pièce)	0.140 kg


## Données photométriques




OFCC1\_MVP506 1xSON-TPP150W A60 +ZVP506 SK.EPS




OFCC1\_MVP506 1xSON-TPP250W A60 +ZVP506 SK.EPS



OFCC1\_MVP506 1xSON-TPP400W A60 +ZVP506 SK.EPS



OFCC1\_MVP506 1xSON-TPP600W A60 +ZVP506 SK.EPS



OFCC1\_MVP506 1xCDO-TT150W A60 +ZVP506 SK.EPS

## OptiFlood MVP506

