



OptiFlood MVP506

MVP506 SON-TTP400W K II A SS

OptiFlood, SON-T PIA Plus, 400 W, Asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-TTP [SON-T PIA Plus]
Appareillage	CONV [Conventionel]
Code famille de produits	MVP506 [OptiFlood]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Type d'optique d'extérieur	Asymétrique
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Consommation électrique	400 W

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Aluminium
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MVP506 SON-TTP400W K II A SS
Nom de produit complet	MVP506 SON-TTP400W K II A SS
Code EOC	871155972316700
Code de commande	72316700
Code 12NC	910403067012
Quantité par pack	1

OptiFlood MVP506

Code EAN – Produit/Boîte	8711559723167
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559723167

Schéma dimensionnel

