



OptiFlood

MVP506 CDM-T250W/830 OR ST

OptiFlood - MASTERColour CDM-T - 250 W - CT-POT Abierto

OptiFlood MVP506 es un proyector de diseño moderno que se puede emplear tanto en la iluminación de áreas deportivas como áreas generales, además de en aplicaciones arquitectónicas. Ofrece un excelente control del haz de luz y de el deslumbramiento. Los dos tipos de reflectores disponibles – asimétrico u óptica POT de alumbrado viario – garantizan la flexibilidad de la aplicación. OptiFlood MVP506 incluye ahora las lámparas MASTERColour CDM Elite MW: la solución de alumbrado funcional de luz blanca más eficaz, además de las lámparas de halogenuros metálicos convencionales, para ofrecer una alta reproducción de color, o de sodio de alta presión para obtener un mayor rendimiento de la instalación. El mecanismo para el ajuste angular se ha integrado en el diseño para conservar la estética general del producto. También está disponible como accesorio un limitador óptico que reduce el nivel de iluminación directamente debajo del proyector.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Potencia de la lámpara	250 W
Temperatura de color	830 blanco cálido
Con lámpara incluida	K
Equipo	Convencional
Tipo lente/cubierta óptica	FG [Cristal plano]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Accesorios antideslumbramiento	No [-]

Accesorios mecánicos	No [-]
Optic type outdoor	CT-POT Abierto
Product Family Code	MVP506 [OptiFlood]
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V
Arrancador	ST [Semi paralelo, auto parada]
Mecánicos y de carcasa	
Color	ALU

OptiFlood

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	--

Índice de protección frente a choque mecánico IK09 [IK09]

Datos de producto

Código de producto completo	871155972376100
Nombre de producto del pedido	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST

EAN/UPC - Producto 8711559723761

Código de pedido 72376100


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

N.º de material (12NC) 910403070112


Peso neto (pieza) 18,200 kg

Plano de dimensiones



OptiFlood MVP506

Datos fotométricos



OFCC1_MVP506 1xCDM-T250W OR.EPS

