



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-T250W/830 OR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 250 W, Otwarte CT-POT

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

### Dane produktu

|                                              |                             |                                                              |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                             | <b>Zużycie energii</b>                                       |  |
| Kod rodziny lamp                             | CDM-T [MASTERColour CDM-T]  | 250 W                                                        |  |
| Osprzęt                                      | CONV [Konwencjonalny]       | <b>Mechanika i korpus</b>                                    |  |
| Rodzina produktów                            | MVP506 [OptiFlood]          | <b>Kolor Korpusu</b>                                         |  |
| Znak CE                                      | Tak                         | Aluminium                                                    |  |
| Oznaczenie ENEC                              | Znak ENEC                   | <b>Certyfikaty i zastosowania</b>                            |  |
| Test rozżarzonym drutem                      | Temperatura 850°C, czas 5 s | <b>Kod stopnia ochrony</b>                                   |  |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                             | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |  |
| Barwa źródła światła                         | 830 barwa ciepło-biała      | <b>Mech. kod ochrony przed uderzeniami</b>                   |  |
| Typ klosza                                   | Szyba płaska                | IK09 [10 J]                                                  |  |
| Typ optyki na zewnątrz                       | Otwarte CT-POT              | <b>Klasa ochrony IEC</b>                                     |  |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                             | Klasa bezpieczeństwa I                                       |  |
| Napięcie wejściowe                           | 230 V                       | <b>Dane techniczne produktu</b>                              |  |
|                                              |                             | <b>Nazwa produktu na zamówieniu</b>                          |  |
|                                              |                             | MVP506 CDM-T250W/830 OR ST                                   |  |
|                                              |                             | <b>Pełna nazwa produktu</b>                                  |  |
|                                              |                             | MVP506 CDM-T250W/830 OR ST                                   |  |
|                                              |                             | <b>Full EOC</b>                                              |  |
|                                              |                             | 871155972376100                                              |  |

OptiFlood MVP506

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                | 72376100      |
| Materiał Nr (12NC)            | 910403070112  |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie  | 8711559723761 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711559723761 |

Rysunki techniczne

