



OptiFlood MVP506

MVP506 CPO-TW140W K EB OC

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Elektroniskt, Optik för CosmoPolis-lampa

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Produktfamiljskod	MVP506 [OptiFlood]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Optiktyp utomhus	Optik för CosmoPolis-lampa
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V

Effektförbrukning	140 W
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVP506 CPO-TW140W K EB OC
Fullständigt produktnamn	MVP506 CPO-TW140W K EB OC
Full EOC	871155972460700
Beställningsnummer	72460700

OptiFlood MVP506

Materialnummer (12NC)	910403078412
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559724607
Räknare – antal förpackningar per kartong	1

EAN/UPC – Hölje	8711559724607
-----------------	---------------

Måttskiss

